



LVM-SGMT13

Bandeau de prises avec 2x prises type13

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	13 A
Courant de coupure crête	10 kA

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne de raccordement
Type de montage	Modulable

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V

Dimensions

Dimensions	588 x 99.80 mm
Hauteur	588 mm
Profondeur	78 mm

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
---	-----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----