



16873502

Led-element 12/24 V, blauw, met bedrading, berker W.1

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	12 - 12 V
Nominale spanning	230 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0 A
-----------------	-----

Vermogen

Stroomverbruik	0,40 mA
----------------	---------

Materiaal

Kleur	Blauw
-------	-------

Verlichting

Type lamp	Led
-----------	-----

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja