




BKSAR12

Anschlussdose gestanzst R12 rund 306mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Länge	411 mm
Breite	388 mm
Mindestestrichhöhe	77 mm
Nivellierbereich	45 - 130 mm

Installation, Montage

Montageöffnung	Rund
----------------	------

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Metall
Oberfläche	Verzinkt
Werkstoff Seitenwand Boden	Kunststoff

Abdeckung, Tür

Abdeckung Montageöffnung	Nein
Werkstoff Deckel	Stahl

Funktionen

Mit Bodenwanne	Nein
----------------	------

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	3 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	2 kN

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

