



FFW73MF1



Kombimediacentral infälld 3 x 15 moduler infällnadsdjup 82mm

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 230 - 230 V

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation Nej

Montering Infälld montering

Elektrisk ström

Märkström 63 A

Urustning

Antal skenor 4

Antal rader 3

Antal sektioner i bredd 1

Med lås Nej

Har neutralanslutningsblock Ja

Kapacitet

Antal moduler 45

Funktioner

Med kabelgenomföringar Ja

Dimensioner

Höjd 1241 mm

Bredd 427 mm

Djup 99 mm

Infällnadshöjd 1210 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar 1

Dimensioner

Infällnadsbredd 398 mm

Skydd, dörr

Antal lås 1

Dimensioner

Inbyggnadsdjup 82 mm

Antal breddenheter 45

Skydd, dörr

Typ av handtag Klaffhandtag med mekanism

Dörr/lock transparent Nej

Anslutning

Antal ledningsinföringar 21

Typ av montering Skruvmontering

Material

Material Stål

RAL-kod 9010

Färg Vit

Urustning

Har jordanslutningsblock Ja

Har monteringsplatta Nej

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass I
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja