




FFW73MF1



Kombimediacentral infälld 3 x 15 moduler infällnadsdjup 82mm

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	230 - 230 V
--------------	-------------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Infälld montering

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Utrustning

Antal skenor	4
Antal rader	3
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja

Kapacitet

Antal moduler	45
---------------	----

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	1241 mm
Bredd	427 mm
Djup	99 mm
Infällnadshöjd	1210 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
--------------	---

Dimensioner

Infällnadsbredd	398 mm
-----------------	--------

Skydd, dörr

Antal lås	1
-----------	---

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	82 mm
Antal breddenheter	45

Skydd, dörr

Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Antal ledningsinföringar	21
Typ av montering	Skruvmontering

Material

Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass I
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja