



ZB333U25N

**Komplettschrank, univ.Z, 1100x800x205mm, SKII, IP44, 2ZP/VF-5rh/APZ, 3-feld**

#### **Technische Eigenschaften**

##### **Abmessungen**

Höhe	1100 mm
Breite	800 mm
Tiefe	205 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

##### **Ausstattung**

Anzahl Felder	3
Anzahl Zählerplätze <=63 A	2
Anzahl Zählerplätze >=80 A	0
Anzahl der Leerplätze	0
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	2
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	5
Multimedia Feld Bereich	Ohne
Anzahl Sammelschienendurchführungen	2

##### **Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

##### **Konnektivität**

Montageart	Aufputz
------------	---------

##### **Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber

##### **Werkstoff**

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

##### **Netzform**

Netzform	TN-S
----------	------

##### **Kapazität**

Anzahl Verteilerfeld	1
----------------------	---

##### **Anschluss**

Art der Sammelschieneneinspeiseklemme	ESA 5-polig 1 - 25 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 - 10 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung	10 - 10 mm <sup>2</sup>
Anzahl der RJ45 Anschlüsse	2
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	Horizontal
Anschluss-/Steckertyp	Sammelschiene Klemme

##### **Architektur**

Polanzahl	5
-----------	---

##### **Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----

# Produktdatenblatt

## ZB333U25N

[Abbildungen | Zeichnungen](#)

