



VZ025M

presse-étoupe, vector, IP65, M25, plastique

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	43 mm
Largeur de clé en mm	29 mm
Longueur de filetage	8 mm

Raccordement

Plage de raccordement	11 - 17 mm
-----------------------	------------

Matière

Matière	Polyamide (PA) Thermoplastique
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Non traité

Sécurité

Résistant aux chocs	Oui
Indice de protection IP	IP65

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 100 °C
------------------------	--------------

Équipement

Taille du filetage métrique	0 - 25
Avec protection contre la flexion	Oui
Avec contre-écrou	Oui
Utilisation sûre en atmosphère explosive	Non
Mesure gradient	1.50

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui