



SRT00805A

Transformateur de Courant ouvrant SC1 080/5A 0,7VA Classe 3

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision

3

Puissance

Puissance

0,70 VA

Puissance dissipée totale sous IN

1,63 W

Dimensions

Diamètre de l'ouverture

18,50 mm

Hauteur

72,70 mm

Largeur

44,50 mm

Profondeur

62,20 mm

Hauteur de l'ouverture

11 mm

Largeur de l'ouverture

18,50 mm

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale d'isolation Ui

3000 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-20 - 55 °C

Température de stockage/transport

-20 - 70 °C

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Courant électrique

Courant max au primaire

80 A

Courant Max au secondaire

5 A

Installation, montage

Montage sur

Rail DIN

Platine de fixation