



SRT00805A

Klapp-Stromwandler SC1 080/5A 0,7VA Klasse 3

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse	3
--------------------	---

Leistung

Leistung	0.70 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1.63 W

Abmessungen

Durchmesser der Öffnung	18.50 mm
Höhe	72.70 mm
Breite	44.50 mm
Tiefe	62.20 mm
Höhe der Öffnung	11 mm
Breite der Öffnung	18.50 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Isolationsspannung U_i	3000 V
--------------------------	--------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 70 °C

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite	80 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene Montageplatte
-------------	------------------------------