



SRT00805A

Transformateur de Courant ouvrant SC1 080/5A 0,7VA Classe 3

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision	3
---------------------	---

Puissance

Puissance	0.70 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1.63 W

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	18.50 mm
Hauteur	72.70 mm
Largeur	44.50 mm
Profondeur	62.20 mm
Hauteur de l'ouverture	11 mm
Largeur de l'ouverture	18.50 mm

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée d'isolement	3000 V
------------------------------	--------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-20 - 70 °C

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Courant électrique

Courant Max au primaire	80 A
Courant Max au secondaire	5 A

Installation, montage

Montage	Rail DIN Platine de fixation
---------	---------------------------------