



SRT00805A

Trasf. di Corrente apribile SC1 080/5A 0,7VA Classe 3 18,5mm Lungh. cavo 1,5m

**Caratteristiche tecniche**

**Funzioni**

Classe di precisione

3

**Potenza**

Potenza

0,70 VA

Potenza dissipata totale

1,63 W

**Serie**

Diametro di apertura

18,50 mm

Altezza

72,70 mm

Larghezza

44,50 mm

Profondità

62,20 mm

Altezza di apertura

11 mm

Larghezza dell'apertura

18,50 mm

**Frequenza**

Frequenza

50 - 60 Hz

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale Ui

3000 V

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio

-20 - 55 °C

Temperatura di magazzino/trasporto

-20 - 70 °C

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP20

**Corrente**

Corrente massima primario

80 A

Intensità massima del secondario

5 A

**Installazione, montaggio**

Montaggio su

Guida DIN

Piastra di montaggio