



SRT00805A

Trasf. di Corrente apribile SC1 080/5A 0,7VA Classe 3 18,5mm Lungh. cavo 1,5m

Caratteristiche tecniche

Funzioni

Classe di precisione	3
----------------------	---

Potenza

Potenza	0,70 VA
---------	---------

Potenza dissipata totale	1,63 W
--------------------------	--------

Serie

Diametro di apertura	18,50 mm
----------------------	----------

Altezza	72,70 mm
---------	----------

Larghezza	44,50 mm
-----------	----------

Profondità	62,20 mm
------------	----------

Altezza di apertura	11 mm
---------------------	-------

Larghezza dell'apertura	18,50 mm
-------------------------	----------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	3000 V
------------------------------------	--------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-20 - 55 °C
-------------------------	-------------

Temperatura di magazzino/trasporto	-20 - 70 °C
------------------------------------	-------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Corrente

Corrente massima primario	80 A
---------------------------	------

Intensità massima del secondario	5 A
----------------------------------	-----

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN Piastra di montaggio
--------------	-----------------------------------