



SRT00805A

Klapp-Stromwandler SC1 080/5A 0,7VA Klasse 3

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse

3

Leistung

Leistung

0,70 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

1,63 W

Abmessungen

Durchmesser der Öffnung

18,50 mm

Höhe

72,70 mm

Breite

44,50 mm

Tiefe

62,20 mm

Höhe der Öffnung

11 mm

Breite der Öffnung

18,50 mm

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Spannung

Isolationsspannung Ui

3000 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-20 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20 - 70 °C

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite

80 A

Maximalstrom Sekundärseite

5 A

Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene
Montageplatte