



SRT00805A

**Deelbare stroomtransformator SC1 80/5A 0,7VA klasse 3**

**Technische eigenschappen**

**Functies**

Nauwkeurigheidsklasse	3
-----------------------	---

**Vermogen**

Vermogen	0,70 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	1,63 W

**Afmetingen**

Doorsnede van de opening	18,50 mm
Hoogte	72,70 mm
Breedte	44,50 mm
Diepte	62,20 mm
Hoogte van de opening	11 mm
Breedte van opening	18,50 mm

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Spanning**

Nominale isolatiespanning Ui	3000 V
------------------------------	--------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 70 °C

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Stroom / temperatuur**

Primaire meetstroomsterkte In	80 A
Maximaal stroom secundair	5 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
---------------	--------------------------