



SRT00805A

Transf. intensidade 80/5A núcleo aberto

Características técnicas

Funções

Classe de precisão

3

Potência

Potência

0,70 VA

Potência total dissipada em IN

1,63 W

Dimensões

Diâmetro da abertura

18,50 mm

Altura

72,70 mm

Largura

44,50 mm

Profundidade

62,20 mm

Altura da abertura

11 mm

Largura da abertura

18,50 mm

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui

3000 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-20 - 55 °C

Temperatura de armazenamento/transporte

-20 - 70 °C

Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP20

Intensidade de corrente

Intensidade máx. no primário

80 A

Intensidade máx. de secundário

5 A

Instalação / montagem

Montagem

Calha DIN
Platine de fixação