



WJC012B

**ateha interrupteur interBP étroit va-et-vient ou poussoir complet**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur	Encastré En saillie
-------------	------------------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition	Brillant Mat
Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Laqué

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec habillage complet
--	--

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Dimensions**

Profondeur de montage	75 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP41
Résistance aux chocs IK	IK04

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Raccordement**

Type de contacts	2 voies
------------------	---------

**Textes**

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	2 voies

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui