



DAS28025009016

Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2,5-2,8m DA200 L=2,45m verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Tiefe | 130 mm |
| Breite | 98 mm |
| Montagehöhe | 2.5 - 2.8 m |
| Höhenausgleich | 300 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 10800 - 10800 mm ² |
| Säulenform | Rechteckig |
| Oberteil Breite | 80 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|-----------------------------------|---|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 2 |
|-----------------------------------|---|

Ausstattung

| | |
|------------------|------|
| Einstellbar | Ja |
| Ortsveränderlich | Nein |

Kabel

| | |
|------------------------|------|
| Kabeleinführungsstelle | Oben |
|------------------------|------|

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|----|
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Bodenmontage | Ja |

Werkstoff

| | |
|------------|---------------|
| Werkstoff | Aluminium |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | Verkehrsweiss |
| RAL Nummer | 9016 |

Konfiguration

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Anzahl der Seiten zur Installation | doppelseitig |
|------------------------------------|--------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

Abbildungen | Zeichnungen

