



WH37130205D



FLF Gr.1 komplett: Druck-Leuchttaster 37.5x62.5mm Schwarz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 10 A

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Taste

Polanzahl 1

Werkstoff

Farbe Schwarz

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Ja

Rückwand Innenseite Matt

Abmessungen

Höhe 62.70 mm

Breite 37.50 mm

Tiefe 45 mm

Einbautiefe 12 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 33 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte Optisch

Anzahl der Tasten 1

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Mit Krallenbefestigung Nein

Anschluss

Lampenfassung Typ Stecksocket

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Zentralstücke Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster

Aufdruck Ohne Aufdruck

Montageart Einzel- und Kombinationsmontage

Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone

Dichtung Ohne Dichtung

Schaltart/Variante Taster Wechsler

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja
