



WH36186200A

robusto S0/2p/à clé/0-1-0-1/sans cylindre + face IP55 pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	380 - 400 V
Tension nominale	400 V

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	20 A
-------------------------	------

Dimensions

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur	85.2 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	27 mm

Matière

Couleur	Blanc de sécurité
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Textes

Type de commutation	Schéma interrupteur arrêt 0/2-pôles
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----