



BSR02D

Installationsdose für 2x45er Steckdosen für Bodensteckdose R02

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

Abmessungen

Einbautiefe	86 mm
Einbaudurchmesser	122 mm
Außendurchmesser	142 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme)	R02
--------------------------------	-----

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Feuchtreinigung	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Unbehandelt

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Nein
-----------------------------	------

Texte

Kabelauslass	Ohne Kabelauslass im Deckel
--------------	-----------------------------

Werkstoff

Farbe	Tiefschwarz
RAL Nummer	9005

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	4
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	2

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Anzahl der Gerätebecher	1

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Produktdatenblatt

BSR02D

Abbildungen | Zeichnungen

