



BSR02D

**Installationsdose für 2x45er Steckdosen für Bodensteckdose R02**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

**Abmessungen**

Einbautiefe	86 mm
Einbaudurchmesser	122 mm
Aussendurchmesser	142 mm

**Konfiguration**

Einbaugrösse (Unterflursysteme)	R02
---------------------------------	-----

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Unbehandelt

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Nein
-----------------------------	------

**Texte**

Kabelausschuss	Ohne Kabelausschuss im Deckel
----------------	-------------------------------

**Werkstoff**

Farbe	Tiefschwarz
RAL Nummer	9005

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen	4
---------------------------------	---

**Ausstattung**

Anzahl der Steckdosen SCHUKO	2
Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Anzahl der Gerätebecher	1
Anzahl der Gerätebecher	1
Anzahl der Steckdosen BS1363	0

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

