



BSR02D

Instalační box pro 2x45 zásuvky a 2x datové zásuvky pro podlahové víko R02

Technické vlastnosti

Architektura

S ochranným rámem na koberce	Ano
S prostorem pro koberec	Ne

Rozměry

Vestavěná hloubka	86 mm
Vestavěný průměr	122 mm
Vnější průměr	142 mm

Konfigurace

Instalační velikost (podlahová instalace)	R02
---	-----

Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž	Ano
Vhodné pro montáž do betonu	Ano
Vhodné pro venkovní použití	Ne
Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy	Ano
Vhodné pro mokré čištění	Ne

Materiál

Materiál	Polyamid (PA)
Povrch	Neošetřený

Kryt, dveře

Typ víka	Bez víka
----------	----------

Funkce

Vhodné pro podlahový žlab	Ne
---------------------------	----

Texty

Vývod kabelů	Bez kabelového vývodu v krytu
--------------	-------------------------------

Materiál

Barva	Černá – jet black
Kód RAL	9005

Připojení

Počet vstupů potrubí	4
Počet zásuvek SCHUKO	2

Vybavení

Počet vestavěných zařízení	2
Počet zásuvkových boxů	1

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

