



BSR02R

Installationsdose Klemmring für Spannbereich <32mm für Bodensteckdose R02

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Nein
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

Abmessungen

Einbaudurchmesser	122 mm
Außendurchmesser	140 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme)	R02
--------------------------------	-----

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Nein
Geeignet für Außenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Feuchtreinigung	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Unbehandelt

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Nein
-----------------------------	------

Texte

Kabelauslass	Ohne Kabelauslass im Deckel
--------------	-----------------------------

Werkstoff

Farbe	Tiefschwarz
RAL Nummer	9005

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	0
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	0

Ausstattung

Anzahl der Gerätebecher	0
-------------------------	---

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Produktdatenblatt

BSR02R

[Abbildungen](#) | [Zeichnungen](#)

