



BSR02R

Bague de serrage boîte d'installation pour réglage <32mm pour prise de sol R02

Caractéristiques techniques

Architecture

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	No
Avec évidement pour revêtement de sol	No

Dimensions

Diamètre d'installation	122 mm
Diamètre extérieur	140 mm

Configuration

Taille de l'installation (installations sous sol)	R02
---	-----

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	No
Adapté à un usage extérieur	No
Compatible avec l'installation en faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	No

Matières

Matière	Polyamide (PA)
Traitement	Non traité

Plastron, porte

Type de couvercle	Sans couvercle
-------------------	----------------

Fonctions

cConvient pour les goulottes de sol	No
-------------------------------------	----

Textes

Sortie de câble	Sans sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

Matières

Couleur	Noir intense
Code RAL	9005

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	0
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	0

Equipement

Nombre de boîte d'appareillage	0
--------------------------------	---

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

