



BSR02R

Spanring voor technische vloer < 32 mm

Technische karakteristieken

Architectuur

Met beschermframe voor tapijt	Nee
Met uitsparing vloerbedekking	Nee

Afmetingen

Inbouwdiameter	122 mm
Buitendiameter	140 mm

Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R02
--	-----

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Nee
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Deksel, deur

Type deur	Zonder deksel
-----------	---------------

Funcities

Geschikt voor vloergoot	Nee
-------------------------	-----

Teksten

Leidinguitgang	Zonder kabeluitgang in deksel
----------------	-------------------------------

Materiaal

Kleur	Diepzwart
RAL-kleur	9005

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	0
Aantal stopcontacten	0

Uitrusting

Aantal stopcontactdozen	0
-------------------------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

