



BSR02R

Bague de serrage boîte d'installation pour réglage <32mm pour prise de sol R02

Caractéristiques techniques

Architecture

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Non
Avec évidement pour revêtement de sol	Non

Dimensions

Diamètre d'installation	122 mm
Diamètre extérieur	140 mm

Configuration

Taille de l'installation (installations sous le sol)	R02
--	-----

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Non
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

Matière

Matière	Polyamide (PA)
Traitement de surface	Non traité

Cache, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher	Non
---	-----

Textes

Sortie de câble	Sans sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

Matière

Couleur	Noir intense
Code RAL	9005

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	0
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	0

Equipement

Nombre de boîte d'appareillage	0
--------------------------------	---

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

