



BSR02R

**Bague de serrage boîte d'installation pour réglage <32mm pour prise de sol R02**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Non
Avec évidement pour revêtement de sol	Non

**Dimensions**

Diamètre d'installation	122 mm
Diamètre extérieur	140 mm

**Configuration**

Taille de l'installation (installations sous le sol)	R02
--	-----

**Installation, montage**

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Non
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

**Matière**

Matière	Polyamide (PA)
Traitement de surface	Non traité

**Cache, porte**

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

**Fonctions**

Compatible avec les canaux sous le plancher	Non
---	-----

**Textes**

Sortie de câble	Sans sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

**Matière**

Couleur	Noir intense
Code RAL	9005

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	0
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	0

**Equipement**

Nombre de boîte d'appareillage	0
--------------------------------	---

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Illustrations | dessins**

