



BSR02R

### Anillo de sujeción para sup <32mm

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Con marco de protección para alfombras	No
Con entalladura para pavimento	No

##### Dimensiones

Diámetro incorporado	122 mm
Diámetro externo	140 mm

##### Configuración

Tamaño de la instalación (instalaciones bajo el suelo)	R02
--	-----

##### Instalación, montaje

Adecuado para montaje en cavidad en suelo	Sí
Adecuado para la instalación de hormigón	No
Adecuado para uso en exteriores	No
Adecuado para instalación en suelo elevado	Sí
Adecuado para limpieza en mojado	No

##### Materiales

Material	Poliamida (PA)
Tratamiento	Sin tratamiento

##### Cubierta, puerta

Tipo de tapa	Sin tapa
--------------	----------

##### Funciones

Adecuado para conductos subterráneos	No
--------------------------------------	----

##### Texto

Salida de cable	Sin salida de cable en la cubierta
-----------------	------------------------------------

##### Materiales

Colour	Negro oscuro
Código RAL	9005

##### Conexión

Número de entradas de conductos de cables	0
Número de tomas SCHUKO	0

##### Equipo

Número de cajas de salida	0
---------------------------	---

##### Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí