



BSR02R

Instalační kroužek pro instalační krabici BSR02D a šířku podlahy <32mm

Technické vlastnosti

Architektura

S ochranným rámem na koberce	Ne
S prostorem pro koberec	Ne

Rozměry

Vestavěný průměr	122 mm
Vnější průměr	140 mm

Konfigurace

Instalační velikost (podlahová instalace)	R02
---	-----

Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž	Ano
Vhodné pro montáž do betonu	Ne
Vhodné pro venkovní použití	Ne
Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy	Ano
Vhodné pro mokré čištění	Ne

Materiál

Materiál	Polyamid (PA)
Povrch	Neošetřený

Kryt, dveře

Typ víka	Bez víka
----------	----------

Funkce

Vhodné pro podlahový žlab	Ne
---------------------------	----

Texty

Vývod kabelů	Bez kabelového vývodu v krytu
--------------	-------------------------------

Materiál

Barva	Černá – jet black
Kód RAL	9005

Připojení

Počet vstupů potrubí	0
Počet zásuvek SCHUKO	0

Vybavení

Počet zásuvkových boxů	0
------------------------	---

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

