



BSR02R

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ mini 4 ΣΤ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Με πλαίσιο προστασίας χαλιού	Όχι
Με άνοιγμα	Όχι

Διαστάσεις

Διάμετρος τοποθέτησης	122 mm
Εξωτερική διάμετρος	140 mm

Ρύθμιση

Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις)	R02
---	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδο	Ναι
Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμα	Όχι
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδο	Ναι
Κατάλληλο για υγρό καθαρίσμα	Όχι

Υλικά

Υλικό	Πολυαμίδιο (PA)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος καπακιού	Χωρίς καπάκι
----------------	--------------

Λειτουργίες

Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησης	Όχι
--	-----

Κείμενο

Έξοδος καλωδίου	Χωρίς έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα
-----------------	----------------------------------

Υλικά

Χρώμα	Jet black
Κωδικός RAL	9005

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	0
Αριθμός υποδοχών SCHUKO	0

Εξοπλισμός

Αριθμός κουτιών εξόδου	0
------------------------	---

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι