



BSR02R

Låsmutter för ram BSR02D och kabelutlopp LAR02xx, för skiva <32mm , plast, Svart

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Med skyddsram för matta	Nej
Med urspårning för golvbeläggning	Nej

Dimensioner

Inbyggnadsdiameter	122 mm
Ytterdiameter	140 mm

Konfiguration

Installationsstorlek	R02
----------------------	-----

Installation, montering

Lämplig för infälld golvmontering	Ja
Lämplig för montage i betong	Nej
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Nej

Material

Material	Polyamider (PA)
Behandling	Obehandlad

Skydd, dörr

Typ av lock	Utan lock
-------------	-----------

Funktioner

Lämplig för kanal under golv	Nej
------------------------------	-----

Text

Kabelutgång	Utan kabelutgång i locket
-------------	---------------------------

Material

Färg	Kolsvart
RAL-kod	9005

Anslutning

Antal ledningsinföringar	0
Antal uttag	0

Utrustning

Antal uttagslådor	0
-------------------	---

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

