



VZ016M

ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ IP65 M16

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	35,50 mm
Πλάτος κλειδιού σε mm	20 mm
Μήκος σπειρώματος	8 mm

Σύνδεση

Εύρος σφίξιματος	5 - 10 mm
------------------	-----------

Υλικά

Υλικό	Πολυαμίδιο (PA) Θερμοπλαστικό
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση	Ναι
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP65

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 100 °C
-------------------------	--------------

Εξοπλισμός

Μέγεθος σπειρώματος μετρικό	0 - 16
Με προστασία κάμψης	Ναι
Με παξιμάδι	Ναι
Ασφαλής χρήση σε εκρηκτική ατμόσφαιρα	Όχι
Βήμα σπειρώματος	1,50

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι