



WH37130200D



**FLF Gr.1 komplett: Druck-Leuchttaster 37.5x62.5mm Weiss**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Taststrom | 10 A |
|-----------|------|

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Architektur**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Steuer-/Bedienelement | Taste |
| Polanzahl             | 1     |

**Werkstoff**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Farbe       | Weiss       |
| Glanzgrad   | Matt        |
| Werkstoff   | Thermoplast |
| Oberfläche  | Unbehandelt |
| Transparent | Nein        |

**Abmessungen**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Höhe                        | 62.70 mm |
| Breite                      | 37.50 mm |
| Tiefe                       | 45 mm    |
| Einbautiefe                 | 12 mm    |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 33 mm    |

**Bedienelemente und Anzeigen**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Anzahl der Tasten    | 1            |
| Ausführung Taster    | Einzeltaster |
| Mit Rückmeldekontakt | Nein         |

**Anschlussmöglichkeiten**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Anschluss-/Steckertyp | quickconnect |
|-----------------------|--------------|

**Sicherheit**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Schutzart IP       | IP20 |
| Stossfestigkeit IK | IK02 |

**Texte**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Aufdruck           | Ohne Aufdruck                 |
| Schaltart/Variante | Taster Wechsler               |
| Anschlussart       | Mit quickconnect-Steckklemmen |

**Geeignet für**

|                                           |
|-------------------------------------------|
| FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage |
|-------------------------------------------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|