



FP53QS

### Armoire Univers IP44 classe II h 800mm l 800mm p 205mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Hauteur                        | 800 mm |
| Largeur                        | 800 mm |
| Profondeur                     | 205 mm |
| Epaisseur de la paroi latérale | 1 mm   |

##### Sécurité

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Indice de protection IP | IP44                            |
| Classe de protection    | Classe II                       |
| Type de verrouillage    | Serrure à barre<br>Sans serrure |
| Résistance aux chocs IK | IK09                            |

##### Equipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre de travée de large                | 3 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 6 |

##### Installation, montage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Montage sur                 | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | No            |

##### Matières

|            |               |
|------------|---------------|
| Couleur    | Blanc pur     |
| Code RAL   | 9010          |
| Traitement | Thermolaquage |
| Matière    | Acier         |

##### Equipement

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de rangées | 5 |
|-------------------|---|

##### Plastron, porte

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Nombre de portes de l'armoire | 2  |
| Nombre de serrures            | 1  |
| Porte transparente            | No |

##### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 250 A |
|-------------------------|-------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|