



1835600



## BVF-560/BE Innenstation Video Einsatz EB 2D-Video

### Technische Eigenschaften

#### Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast

#### Abmessungen

Höhe	215 mm
Breite	130 mm
Tiefe	25 mm
Abmessungen	215 x 130 mm

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 60 °C

#### Spannung

Betriebsspannung über Bus	24 - 24 V
---------------------------	-----------

#### Elektrischer Strom

Stromaufnahme während des Betriebs	180 mA
------------------------------------	--------

#### Bildschirm

Mit Touch Screen	Nein
------------------	------

#### Texte

Montageart	Für senkrechte Montage Montage in Gehäuse AP oder UP
Anschluss	Anschluss für Etagenruftaster Anschluss für integrierten Relaiskontakt 24 V/1 A Anschluss für optionale Zusatzspeisung

#### Funktionen

Lautstärkeregelung	Ja
--------------------	----

#### Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------

#### Kompatibilität

Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
IFTTT Unterstützung verfügbar	Nein

#### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

#### Zubehör

Zusatzerät anreichbar	Nein
-----------------------	------