



SU214

### Summer 12V, 1PLE

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	0,33 A
-----------	--------

##### Abmessungen

Abmessungen	80 x 18 mm
Höhe	80 mm
Breite	18 mm
Tiefe	65 mm

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 60 °C

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 mm <sup>2</sup>

##### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4 W
Leistungsaufnahme VA	4 VA

##### Ausstattung

Schallpegel	78
-------------	----

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

##### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	8 - 12 V
-------------------------------	----------

##### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

#### Abbildungen | Zeichnungen

