



SU214

**Summer 12V, 1PLE**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	0,33 A
-----------	--------

**Abmessungen**

Abmessungen	80 x 18 mm
Höhe	80 mm
Breite	18 mm
Tiefe	65 mm

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-10 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 60 °C

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 mm <sup>2</sup>

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4 W
Leistungsaufnahme VA	4 VA

**Ausstattung**

Schallpegel	78
-------------	----

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	8 - 12 V
---	----------

**Abbildungen | Zeichnungen**

