



SU213

Klingel 230V, 1PLE

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	0,03 A
-----------	--------

Abmessungen

Abmessungen	80 x 18 mm
Höhe	80 mm
Breite	18 mm
Tiefe	65 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 60 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 mm ²

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	6,50 W
Leistungsaufnahme VA	6,50 VA

Ausstattung

Schallpegel	85
-------------	----

Frequenz

Frequenz	0 - 50 Hz
----------	-----------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 230 V
---	-------------

Abbildungen | Zeichnungen

