



GS72A

Coffret d'habillage pour tableau 26M

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	675 mm
Largeur	350 mm
Profondeur	140 mm

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte intérieure
Nombre de serrure de la porte	1

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matériau	Acier
Traitement	Epoxy

Architecture

Position de la porte	Gauche Droite
----------------------	------------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Loquet

Équipement

Nombre de rangées	2
-------------------	---

Capacité

Nombre de modules	26
-------------------	----

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui