Produktdatenblatt
M-R1108020S

M-R1108020S

Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1100x2000x800 RAL7035

Technische Eigenschaften

Abmessungen	
Höhe	2000 mm
Breite	1100 mm
Tiefe	800 mm
Normen	
EMV Ausführung	Nein
Ausstattung	
Mit Montageplatte	Nein
Anschlussmöglichkeiten	
Montageart	Anreihbar
Zubehör	
Zusatzgerät anreihbar	Ja
Installation, Montage	
Geeignet für Bodenmontage	Ja
Sicherheit	
Schutzart IP	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I
Werkstoff	
Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja