




L6862VERZ

## Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 30 Rauchdichtheit I90 100x160mm verzinkt

### Technische Eigenschaften

#### Sicherheit

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Feuerwiderstandsklasse | I90 |
|------------------------|-----|

#### Architektur

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Anzahl der brennbaren Seiten | 4 |
|------------------------------|---|

#### Zubehör

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Art des Zubehörs | Unterteil<br>Oberteil |
|------------------|-----------------------|

#### Konfiguration

|                    |      |
|--------------------|------|
| Schnittkaschierend | Nein |
|--------------------|------|

#### Installation, Montage

|              |    |
|--------------|----|
| Bodenlochung | Ja |
|--------------|----|

#### Abmessungen

|             |        |
|-------------|--------|
| Höhe        | 142 mm |
| Innenhöhe   | 102 mm |
| Breite      | 200 mm |
| Innenbreite | 159 mm |
| Länge       | 150 mm |
| Maß a       | 150 mm |

#### Werkstoff

|            |               |
|------------|---------------|
| Werkstoff  | Gips<br>Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt      |

#### Ausstattung

|               |       |
|---------------|-------|
| Blechmaterial | Stahl |
|---------------|-------|

#### Werkstoff

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Zink |
|-------|------|

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

### Abbildungen | Zeichnungen

