



M61859010

Ravni ugao, bezhalogeni, LF/LFH 30x45, bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Širina	45 mm
Visina	30 mm

Materijali

Boja	Čista bijela
Materijal	Akilonitril butadien stiren (ABS) Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno
RAL kod	9010

Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne
---------------------	----

Postavke

Ugaoni domet	90 - 90
--------------	---------

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
------------------------	------

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 90 °C
-------------------	------------