



LF3004559011

Ravni ugao, LF 30x45mm, grafitna crna

Tehničke karakteristike

Materijali

Materijal PC-ABS

Sigurnost

Otpornost na udarce IK IK07

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 Ne

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 60 °C

Oprema

Sa zaštitnim filmom Ne

Pogodno za

LF 30x45

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da