



VANR12009005

Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 für Alu-Tubus schwarze Rillen Hohlboden-Set

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

Abmessungen

Einbautiefe	90 mm
Einbaudurchmesser	306 mm
Außendurchmesser	325 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme)	R12
--------------------------------	-----

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Nein
Geeignet für Feuchtreinigung	Ja

Anleitung

Bodenpflege	Nass
-------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Aluminium
-----------	-----------

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	10 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	3 kN

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Nein
-----------------------------	------

Form

Form	Rund
------	------

Texte

Kabelausschl	Mit Kabelausschl im Deckel
--------------	----------------------------

Werkstoff

Farbe	Tiefschwarz
RAL Nummer	9005

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	3
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	12

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP66

Abbildungen | Zeichnungen

