



VKG211L

## 4-groepenverdelers HS, 3 x ALS 2-polig 30 mA, 3-fase

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

#### Uitvoering

Aantal polen 5

#### Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

#### Funcies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Ja

#### Installatie, montage

Met buisvoer Ja

#### Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD 0

#### Capaciteit

Aantal modules 24

#### Spanning

Nominale spanning 230 - 400 V

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 40 A

#### Afmetingen

Diepte 89 mm

Inwendige diepte 79,60 mm

Hoogte 475 mm

Breedte 220 mm

Aantal breedte-eenheden 12

Dikte zijwand 2,50 mm

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar Nee

Deur/deksel is transparant Nee

#### Materiaal

RAL-code 7035

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Kunststof

#### Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen 16

Aantal fasen 3

#### Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars 3

#### Samenstelling

Aantal groepen 4

Aantal lichtgroepen 4

Aantal verdelerrijen 2

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 2

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Nee

Met contactdoos Nee

---

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Aantal aardlekautomaten 30mA	0

---

**Compatibiliteit**

Kookgroep geschikt als krachtgroep	Nee
------------------------------------	-----

---

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----