



B00357

## Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 200x80 1 compartiment blanche

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	80 mm
Largeur	200 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	14480 - 14480 mm <sup>2</sup>

#### Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP40

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	5 - 60 °C
------------------------	-----------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses en références séparées
-----------------------------------	---------------------------------

#### Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Non
Avec film de protection	Non

#### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui