



EKQ0600LE1

**Nivb Edelstahlkassette Q06 für 6 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 23/28mm**

**Technische Eigenschaften**

**Form**

Form	Vierkant
------	----------

**Abmessungen**

Einbautiefe	100 mm
Einbaulänge	200 mm
Einbaubreite	200 mm
Höhe	100 mm
Nenngröße	200 mm

**Konfiguration**

Einbaugröße (Unterflursysteme)	Q06
--------------------------------	-----

**Abmessungen**

Tiefe der Bodenbelagsaussparung	23 mm
---------------------------------	-------

**Ausstattung**

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbecher	Ja
---	----

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	3 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	1,5 kN

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätbecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	1

**Installation, Montage**

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

**Werkstoff**

Farbe Leitungsauslass	Silber
Werkstoff	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK10
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

**Abbildungen | Zeichnungen**

