



EKQ0600LE1

Nivb Edelstahlkassette Q06 für 6 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 23/28mm

Technische Eigenschaften

Form

Form	Quadratisch
------	-------------

Abmessungen

Einbautiefe	100 mm
Einbaulänge	200 mm
Einbaubreite	200 mm
Höhe	100 mm
Nenngrösse	200 mm

Konfiguration

Einbaugrösse (Unterflursysteme)	Q06
---------------------------------	-----

Abmessungen

Dicke Bodenbelagsaussparung	23 mm
-----------------------------	-------

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbecher	Ja
---	----

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	3 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	1.5 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätbecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	1

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass	Silber
Werkstoff	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Abbildungen | Zeichnungen

