



EKQ0600LE1

**Cassette inox Q06 LE hauteur extér. 28mm**

**Caractéristiques techniques**

**Forme**

Forme	Carré
-------	-------

**Dimensions**

Profondeur de montage	100 mm
Longueur intérieur	200 mm
Largeur de montage	200 mm
Hauteur	100 mm
Taille nominale	200 mm

**Configuration**

Taille de l'installation (installations sous le sol)	Q06
--	-----

**Dimensions**

Profondeur pour la mise en place de revêtement	23 mm
--	-------

**Equipement**

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement	Oui
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	3 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	1.5 kN

**Equipement**

Nombre d'appareils pouvant être installés	6
Nombre de boîte d'appareillage	2
Nombre de sorties de câbles	1

**Installation, montage**

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui

**Matière**

Couleur sortie de conduit	Argent
Matière	Acier inoxydable
Couleur	Acier inoxydable

**Fonctions**

Compatible avec les canaux sous le plancher	Oui
---	-----

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK10
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30

# Fiche technique du produit

## EKQ0600LE1

---

### Illustrations | dessins

