



ZB51W

**Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 1400x300x205**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|         |         |
|---------|---------|
| Výška   | 1400 mm |
| Šířka   | 300 mm  |
| Hloubka | 205 mm  |

**Vybavení**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet polí v šířce    | 1 |
| Počet řad v rozvaděči | 9 |

**Bezpečnost**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Stupeň krytí IP | IP54             |
| Třída izolace   | Třída izolace II |

**Kryt, dveře**

|              |           |
|--------------|-----------|
| Počet zámků  | 1         |
| Typ rukojeti | T-rukojeť |

**Materiál**

|         |      |
|---------|------|
| Barva   | Bílá |
| Kód RAL | 9010 |

**Konektivita**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Druh montáže | Montáž na omítku |
|--------------|------------------|

**Instalace, montáž**

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž |
|--------|------------------|

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|

**Ilustrace a výkresy**

